

Link do produktu: <https://sklep.urwis.com.pl/oslonki-na-kola-wozka-inwalidzkiego-antar-i-inne-zestaw-4-szt-16-20-cm-i-38-41-cm-pokrowce-p-95408.html>



## Osłonki na koła wózka inwalidzkiego Antar i inne | zestaw 4 szt. 16-20 cm i 38-41 cm | pokrowce

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Cena                                     | <b>59,00 zł</b>                      |
| Dostępność                               | <b>Na magazynie - wysyłka 24/48h</b> |
| Producent                                | <b>Urwis</b>                         |
| Rodzaj                                   | <b>inny</b>                          |
| Średnica kół (cale)                      | <b>10</b>                            |
| Marka                                    | <b>Roan</b>                          |
| Kod producenta                           | <b>adam.RZEP-1X.</b>                 |
| Rodzaj kół                               | <b>Pompowane</b>                     |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>1</b>                             |

### Opis produktu

#### Zestaw 4 osłonek na koła wózka inwalidzkiego - Polska produkcja

Profesjonalny system ochrony wnętrza przed zanieczyszczeniami z opon wózka. Osłonki zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach ceniących czystość w domu i samochodzie.

- **Zestaw:** 4 sztuki (2x przód, 2x tył).
- **Zakres średnic (przód):** 16-20 cm (idealne dopasowanie do kół 10 cali / 19 cm).
- **Zakres średnic (tył):** 38-41 cm (idealne dopasowanie do kół 16 cali / 40,6 cm).
- **Mocowanie:** System rzepów technicznych na całym obwodzie, zapewniający stabilne trzymanie na oponie.
- **Materiał:** Tkanina o zwiększonej odporności na przetarcia i wilgoć.
- **Dodatki:** Woreczek transportowy w kolorze czarnym.
- **Instrukcja:** Aby osłonka przylegała idealnie, należy naciągnąć materiał równomiernie na obwód koła, a następnie zapiąć rzep. Cierpliwość przy pierwszym montażu zapewni idealne ułożenie tkaniny, co zapobiegnie zsuwaniu się pokrowca podczas manewrowania wózkiem.

